


Isola Radon Skarvband

Till försegling av omlägg och andra detaljer som ska tillslutas Radonspärr 400 och Radonmembran 800



Produktbeskrivning

Armerat klisterband av butyl till försegling av omlägg och andra detaljer som ska tillslutas Radonspärr 400.

Användning

Används tillsammans med Radonspärr 400

Montering

Kan användas ned till -10 °C men det förutsätter att Skarvbandet kommer från varmt lager.

Se monteringsanvisning för Isola Radonskydd.

Lagring

Isola Radon Skarvband bör lagras varmt, helst vid rumstemperatur.



Isola Radon Skarvband

Till försegling av omlägg och andra detaljer som ska tillslutas Radonspärr 400

Tillbehör

Inte relevant

Produktdata

Material: PE / butyl
Dim.: 60 mm x 25 m, 100 mm x 25 m
Förpackning: 1 stk / kartong

Isola ab

Västra Storgatan 59 B

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51

E-mail: isola@isola.se

www.isola.se



isola[®]
Torra och sunnda hus